



WXF617T

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, titanij

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Titanij

RAL kod 9006

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 40 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)

Promjena načina rada Grupa preklopka 1-0-2