



WXF617N

Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 night

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir intense

Code RAL 9005

Finition Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Dimensions 40 x 45 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur de groupe 1-0-2