



WXF617N

Interrupteur à clefs gallery 3 positions extraction en position 0 night

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Nuit
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	40 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur de groupe 1-0-2