



WXF617N

gallery 2M Botão chave, 3 pos., preto

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com placa de cobertura central
---------------------	--

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	40 x 45 mm
Profundidade da montagem	34 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Textos

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	Interruptor de grupo 1-0-2