



WXF617N

gallery 2M Botão chave, 3 pos., preto

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com placa de cobertura central
---------------------	--

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	40 x 45 mm
Profundidade da montagem	34 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Texto

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	Interrutor de grupo 1-0-2