



WXF617N

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, crna

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Jet crna

RAL kod 9005

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 40 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)

Promjena načina rada Grupna preklopka 1-0-2