



WXF617D

Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 dune

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 1013

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Dimensions 40 x 45 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur de groupe 1-0-2