



WXF617D

### Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 dune

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Dune

Code RAL 1013

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

##### Dimensions

Dimensions 40 x 45 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur de groupe 1-0-2