



WXF617D

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, krem

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Bijelo
RAL kod 1013
Obrada površine Sjajno
Materijal Polikarbonat (PC)
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 40 x 45 mm
Ugrađena dubina 34 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)
Promjena načina rada Grupna preklopka 1-0-2