



WXF617B

### Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |
| Finition   | Brillant            |
| Matériau   | Métal<br>Plastique  |
| Traitement | Non traité          |

##### Identification

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 0 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 45 x 45 mm |
| Profondeur de montage                | 34 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm      |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK02 |

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

##### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 1,20 A |
|-------------------------|--------|

##### Textes

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Éclairage           | Sans éclairage (non éclairable) |
| Type de commutation | Interrupteur de groupe 1-0-2    |