



WXF617B

gallery 2M Botão chave, 3 pos., branco

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 45 x 45 mm

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Corrente elétrica

Corrente nominal 1,20 A

Texto

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor de grupo 1-0-2