



WXF617B

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Traffic white

Κωδικός RAL 9016

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με κεντρικό πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 34 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κλειδί

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1,20 A

Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη Διακόπτης ομάδας 1-0-2