



WXF617B

## GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Traffic white

Κωδικός RAL 9016

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Μεταχείριση Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με κεντρικό πλακίδιο

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 34 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κλειδί

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1,20 A

#### Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη Διακόπτης ομάδας 1-0-2