



L27559010

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	45 mm
Mätning A	170 mm

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Underdel Lock
---------------	------------------

#### Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

#### Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

#### Konfiguration

Överlapp	Nej
----------	-----

### Illustrationer | teckningar

