



WXF615T

Interrupteur à clefs gallery 2 positions 2 modules titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matériau	Métal Plastique
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2x 1-pôle Arrêt

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui