



**Interrupteur à clefs gallery 2 positions 2 modules nuit**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Nuit
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau	Métal Plastique
Traitement	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1,20 A
-------------------------	--------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2x 1-pôle Arrêt

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui