



WXF615N

Prekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Jet crna

RAL kod 9005

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Metal
Plastika

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 45 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 1,20 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada 2x 1-polni off

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da