



WXF615N

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. NIGHT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Jet black

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Μέταλλο

Μεταχείριση Πλαστικό

Μεταχείριση Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με κεντρικό πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 34 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κλειδί

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1,20 A

Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 2x 1- πόλος off

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι