



WXF615B

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Métal Plastique
Traitement	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2x 1-pôle Arrêt

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui