



WXF615B

gallery 2M Interrup.chave, 2 pos, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com placa de cobertura central
---------------------	--

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	45 x 45 mm
Profundidade da montagem	34 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Textos

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	2x interruptor de 1 polo

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim