



WXF615B

**Prekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, čista bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

**Povezivost**

Vrsta montaže Uklopna montaža

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 0

**Dimenzije**

Dimenzije 45 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK02

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Tekst**

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada 2x 1-polni off

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da