



WXF615D

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. DUNE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με κεντρικό πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 34 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κλειδί

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Κείμενο

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Λειτουργία διακόπτη 2x 1- πόλος off

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι