



HCS160AC

**Interruptor de maniobra, seccionador P160, 4P, 160A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	2 kA

**Arquitectura**

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm <sup>2</sup>

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Funciones**

Bloque de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí