



HCS160AC

Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 3P 160A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	160 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	2 kA

Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido	6 - 95 mm ²
Sezione conduttore flessibile	6 - 70 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si