



HCS160AC

**Interruptor P160 3P 160A**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	2 kA

**Arquitetura**

Número de polos	3
Tipo de orgão de comando	Botão

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	6 - 70 mm <sup>2</sup>

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Funções**

Relé	Interruptor
------	-------------

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim