



WXP4122

**Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 57mm, midnight staklo**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	2
Broj modula	4

**Materijali**

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina	144,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da