



WXP4102

Okvir, 1-struki, gallery, midnight staklo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	2

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da