



ATA122039016

LFK, variabele buitenhoek voor goot 12x20 mm, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	24 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Uitrusting

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Geschikt voor

ATA 12x20	
-----------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

