



75314118



### Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 24 V DC KNX

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
---	----

##### Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Max. corrente di commutazione	6 A
-------------------------------	-----

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	----------------------------

Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

##### Testo

Funzione	Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione parasole
----------	--

Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
---------------------	----------------------------

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili
-----------------------	---