



WNA040B

IP55



Cubyko dubbele schakelaar verlicht samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Afmetingen 70 x 70 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK05

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Soort contact 2-voudig

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-voudig

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja