




450502



Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Inbouwdiepte	31 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegning

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja