




450502



Tomada altifalante hi-fi, simples

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada para altifalante
Secção transversal de condutores	10 - 10 mm ²

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Profundidade da montagem	31 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim