



450502



## Utičnica za zvučnike, High End, jezgro

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Presjek vodiča	10 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,90 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
Ugrađena dubina	31 mm

#### Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama
---------------	-----------------

#### Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Ne

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

#### Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

#### Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da