




450502

Utičnica za zvučnike, High End, jezgro

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
--------------------------	---------------------

Materijali

Materijal	Metal
	Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,90 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
Ugrađena dubina	31 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da