



450502



## Zásuvka reproduktorová, stereo, High End

### Technické vlastnosti

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
Průřez vodiče	10 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

#### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Vestavěná hloubka	31 mm

#### Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchýtkou
--------------	---------------------

#### Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

#### Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

#### Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano