



3315396084



#### Technické vlastnosti

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	USB
Počet přípojek	2

##### Frekvence

Frekvence zvuku	20 - 20 Hz
-----------------	------------

##### Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Lakované

##### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	36,40 mm
Vestavěná hloubka	24,90 mm

##### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

##### Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

##### Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

##### Vhodné pro

Q.x	
-----	--

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano