



30423515

Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 76 x 76 mm

Ugrađena dubina 12 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa N-klemom

Sa ubodnim stezaljkama