



LF4004089016

TEHALIT LF TAY 40x40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	40 mm
Μέτρηση α	170 mm

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Ρύθμιση

Επικάλυψη	Όχι
-----------	-----

Κατάλληλο για

LF 40x40

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

