



M55467030

T & korsstycke grå M5546-7030 OBS! Utgått

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	61 mm
Bredd	230 mm

**Tillbehör**

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

**Standarder**

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

**Material**

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Utrustning**

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

