



VF318PA

GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3Χ18Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 3

Αριθμός σειρών 3

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 54

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 543 mm

Πλάτος 460 mm

Βάθος 97,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 507 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος 426 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 72 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 18

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος

Κλειδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test

650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι