



FWU73D



Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x112

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1153 mm
Šířka	853 mm
Hloubka	125 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

Vybavení

Počet polí v šířce	3
Počet otvorů v desce příruby	6

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	0
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----