




FWU72D



**FW Rozdzielnica pusta 168M IP30 II kl p/t**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1153 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzej	4

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	7
---------------	---

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----