




FWU71D



**Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x300x112**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1153 mm
Šířka	353 mm
Hloubka	125 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

**Vybavení**

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	7
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----