



75314021



## KNX universele dimmer 4x 250 W

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Hulpspanning	230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	4
------------------	---

#### Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

#### Vermogen

Dimvermogen	7 - 250 W
-------------	-----------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Dimprincipe	Bedrijf met led- en energiespaarlampen conform betreffende ETS-configuratie Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Functie	Bedrijfsurenteller als op- en aftellende teller per kanaal Trappenhuisfunctie met uitschakelvoorwaarschuwing conform DIN18015-2
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja