




75314021



KNX universele dimmer 4x 250 W

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Hulpspanning	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	4
------------------	---

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Vermogen

Dimvermogen	7 - 250 W
-------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Dimprincipe	Bedrijf met led- en energiespaarlampen conform betreffende ETS-configuratie Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Functie	Bedrijfsurenteller als op- en aftellende teller per kanaal Trappenhuisfunctie met uitschakelvoorwaarschuwing conform DIN18015-2
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja