




WXP4312

Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, prirodni aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da