
# Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
WXP4314



WXP4314

**GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. OPIZONTIO NATURAL ALUMINIUM**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Χωρητικότητα

| | |
|---|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 4 |
| Αριθμός στοιχείων | 8 |

### Υλικά

| | |
|---|---|
| Χρώμα | Natural aluminium |
| Κωδικός RAL | 9006 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Αλουμίνιο πολυανθρακικό (PC) |
| Μεταχείριση | Βουρτσισμένο Ακατέργαστο |

### Διαστάσεις

| | |
|---|---|
| Ύψος | 87,70 mm |
| Πλάτος | 305 mm |
| Βάθος | 9,30 mm |

### Παρελκόμενα

| | |
|---|---|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |

### Ασφάλεια

| | |
|---|---|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |

### Συνθήκες χρήσης

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |

### Βιωσιμότητα

| | |
|---|---|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |