



WXP4306

Okvir, 6M, gallery, 57mm, prirodni aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	6

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno Neobrađeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	206 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----