



6719333505

Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula 2

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 38,9 %

Obrada Lakirano

Dimenzije

Broj jedinica 2

Visina 147 mm

Širina 76 mm

Dubina 56 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal Da

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje Uspravno/Vertikalno

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Tekst

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Plombiranje Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kabla i podešavanje površine na stražnjoj strani