



6719333505

Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, siva mat

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

##### Materijali

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Siva          |
| RAL kod         | 7011          |
| Obrada površine | Mat           |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Lakirano      |

##### Dimenzije

|               |        |
|---------------|--------|
| Broj jedinica | 2      |
| Visina        | 147 mm |
| Širina        | 76 mm  |
| Dubina        | 56 mm  |

##### Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Uspravno/Vertikalno |
| Montiranje na               | Montaža u zid/PŽ    |

##### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Da |
|---------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -15 - 30 °C |
|-------------------|-------------|

##### Tekst

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za vertikalnu montažu                                                                                      |
| Plombiranje       | Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kabla i podešavanje površine na stražnjoj strani |

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |